

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 670 x 640 x 1020 mm, inhoud 220 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 525049

Maxi-container

Opslag en transport in één

container met grote capaciteit

- hoogte x lengte x breedte 670 x 640 x 1020 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 400 x 590 x 930 mm
- inhoud 220 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- grepen aan kopzijde
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	container met grote capaciteit	bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar
euronorm	nee	draagvermogen dynamisch	150 kg
inhoud	220 l	stapelbaar	ja
hoogte	670 mm	vouwbaar	nee
binnenhoogte	400 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	640 mm	onderbouw	4 zwenkwielen

binnenlengte	590 mm	greep	grepen aan kopzijde
breedte	1020 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
binnenbreedte	930 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
recyclebaar	ja	kleur	grijs
wandconstructie	gesloten	minimumlengte	1
wand uitrusting	verstevigingsribben	gewicht	15,5 kg
vloerconstructie	gesloten		

Gerelateerde Producten

525060



stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 220 - 300 l inhoud, breedte x diepte 1020 x 640 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

213115



etikethouder, DIN A5 in liggend formaat, hoogte x breedte 163 x 223 mm, achterzijde zelfklevend, van polypropyleen in blauw/transparant

221381



beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9

223711



balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant

227306



veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen

240194



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium