

## Rollcart etagewagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 740 mm, etage(s) van hout, constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526733



## Rollcart Etagewagen

### met in-/uitklapbare legborden

etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 740 mm
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- 3 legborden, in het midden in-/uitklapbaar
- opbouwelementen: 2 kopwanden (stalen buizen)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	600 kg	euronorm	nee
lengte laadvlak	1000 mm	etage-inrichting	recht
breedte laadvlak	740 mm	constructies	2 kopwanden (stalen buizen)
hoogte	1880 mm	in-/uitklapbaar	ja
etages aantal	4 stuks	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	hout	diameter wiel	200 mm
legborden / schappen functie	3 legborden, in het midden in-/uitklapbaar	wiellager	groefkogellager
lengte	1200 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	800 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	garantie	5 jaar
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		1 stuks
wieluitrusting	zwenkwielen met rem	gewicht	77 kg
materiaal	staal		

## Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs

