

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, soubassement 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Numéro d'article: 528762



PAVOY Établi mobile

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- piètement 4 pieds
- soubassement 1 armoire, 2 tablettes
- à gauche 2 tablettes
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes

- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	à roulement à billes
type de table	établi	matériau de plaque	multiplex
forme de châssis	piètement 4 pieds	couleur de la plaque	hêtre
hauteur	915 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1090 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	25 mm	matériau de finition	soudé
charge	400 kg	roulant	oui
hauteur réglable	non	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
conducteur d'électricité	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement établi	1 armoire, 2 tablettes	Ø de roue	160 mm
soubassements à gauche	2 tablettes	garantie	10 années
soubassements à droite	1 armoire	Poids	52 kg
capacité de charge de tiroir	20 kg		

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent