

## BS-ROLLEN

### roue

force 160 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, longueur moyeu 75 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier

Numéro d'article: 529994



BS ROLLEN



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue




- force 160 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- longueur moyeu 75 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement à picots
- av. bandage increvable
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	75 mm
modèle	roue	largeur de roue	85 mm
charge	160 kg	surface de roulement	à picots
pneumatique	polyuréthane	propriété surface de	av. bandage increvable

		roulement
Ø de roue	260 mm	type de profilé barrette profilée
matériau de jante	tôle d'acier	Ø de trou d'axe 20 mm
roulement	roulement à rouleaux	couleur des pneumatiques bleu
conducteur d'électricité	non	Poids 1,34 kg
frein	sans	

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés