

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-2025

Artikel/Modell SARO Lagertiefkühlschrank - weiß,
Modell HT 600

GTIN 4017337323517



- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 7 Verdampferroste, fest montiert (7 Fächer)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Temp. -10 / -25 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste (fest): 7x B 602 x T 525 mm
- Inhalt: 620 Liter
- Innenmaße: B 657 x 580 x 1660 mm
- Außenmaße: B 777 x T 695 x H 1895 mm
- 2 verstellbare Füße + 2 Rollen (hinten)
- Gewicht: 135 kg
- Kältemittel: R600a

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kieve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827