


Laborkarte



RE527-HP



- Hartpapier FR2 1,50 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Positionsdruck auf der Bauteileseite
- 38 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinderanschluss:
32-polig DIN 41612 Bauform C a 2,54 mm
32-polig DIN 41612 Bauform D a+c 5,08 mm
- Größe 100 x 160 mm