


## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional Vario kompakt

Aufstieg einseitig, 12  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 2,75 m, Podest Breite x  
Tiefe 650 x 600 mm, Handlauf  
beidseitig, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225346



### Krause Rollbare Plattformleiter STABILO® Professional Vario kompakt

#### sicher arbeiten in großen Höhen

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,75 m, Podest Breite x Tiefe 650 x 600 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
- Handlauf beidseitig
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 2070 x 2050 mm
- Gewicht 81 kg
- gemäß EN 131-7
- Qualitätssicherung TÜV geprüft

## Technische Details

|                     |                                 |                                  |   |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Steigtechnik        | Plattformleiter                 | Tiefe                            | 2050 mm                                     |
| Leitertyp           | Fahrbare Stufen-Plattformleiter | klappbar                         | ja  |
| Material            | Aluminium                       | Klappfunktion                    | platzsparend<br>zusammenklappbar            |
| Nutzung             | einseitig                       | fahrbar                          | ja  |
| Höhe Podest         | 2,75 m                          | Handlauf                         | beidseitig                                  |
| Standhöhe           | 2,75 m                          | Sprossen-/Holmverbindung         | gebördelt                                   |
| Breite Podest       | 650 mm                          | Sicherheitsausstattung<br>Leiter | 3-seitiges Podestgeländer<br>mit Knieleiste |
| Tiefe Podest        | 600 mm                          | Spreizsicherung                  | ja  |
| Arbeitshöhe         | 4,75 m                          | Unterbau                         | 2 Rollen                                    |
| Stufen Anzahl       | 12                              | Norm                             | EN 131-7                                    |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n)             | Zertifizierung                   | TÜV geprüft                                 |
| Tiefe Stufen        | 80 mm                           | Anlieferung                      | vormontiert                                 |
| Höhe                | 3800 mm                         | Gewicht                          | 81 kg                                       |
| Breite              | 2070 mm                         |                                  |   |