

Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 2100 kg,
Nutzlänge 2 m, Strangzahl: 4 Stück,
aus Polyester in violett

Artikelnummer: 354127



Rundschlingen-Gehänge

4-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 2100 kg
- Nutzlänge 2 m
- Strangzahl: 4 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 135 x 75 mm
- aus Polyester in violett
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	135 mm
Traglast (einfach direkt)	2100 kg	Breite Kranöse (li.)	75 mm
Traglast 0-45°	2100 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	1500 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	2 m	Gewicht	8,78 kg
Kennfarbe	violett		

Zubehör

354193

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 2100 kg, 4-strängig,
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt
bestellbar/lieferbar