

BS-ROLLEN

Hubwagenrolle Gabelrolle

Traglast 700 kg, Bereifung Polyamid,
Durchmesser 82 mm, Nabe mit
Rillenkugellager, Naben Länge x Ø
70 x 25 mm

Artikelnummer: 368507



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Hubwagenrad

Gabelrolle

Hubwagenrolle Gabelrolle

- Traglast 700 kg
- Bereifung Polyamid
- Durchmesser 82 mm
- Nabe mit Rillenkugellager
- Naben Länge x Ø 70 x 25 mm

Technische Details

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------|
| Fördertechnik | Rollen | Rad-Ø | 82 mm |
| Rollentyp | Hubwagenrolle | Nabenlänge | 70 mm |
| Rad Ausführung | Gabelrolle | Nabenbohrung | 25 mm |
| Bauform | Gabelrolle | Laufbreite | 70 mm |
| Bereifung | Polyamid | Achsbohrung Ø | 25 mm |
| Radlager | Rillenkugellager | Einbaulänge | 70 mm |
| Traglast | 700 kg | Gewicht | 0,45 kg |
| elektrisch leitend | nein | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 400701 |  | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen |
| 438985 |  | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen |