

## Kappes

### Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm, 88 Kästen, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 88 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



**KAPPES**



Artikelnummer: 522305



## Kappes Schraubregal

### Grundregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld




- Geeignet für die übersichtliche Kleinteilelagerung im Lager und in der Werkstatt
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm
- 88 Kästen
- Bestückung 56 x H x B x T 65 x 120 x 400 mm, 32 x H x B x T 65 x 240 x 400 mm
- Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 88 Kästen
- Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar

- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Feldlast	900 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Schraubsystem	Böden / Ebenen Anzahl	16 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager, Werkstatt	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1006 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Tiefe	400 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Regal Ausstattung	Böden, Sichtlagerkästen	Farbe Ausführung	enzianblau/verzinkt // RAL5010
Kästen Anzahl	88 Stück	Gewicht	79,98 kg
Fachlast	100 kg		

## Zubehör

509406		Etikett für Regalkästen, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß
522308		Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 400 mm, 120 Kästen, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 120 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522311		Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 400 mm, 60 Kästen, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522315		Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1003 x 400 mm, 88 Kästen, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 88 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung