

Digitale schakelklokken - Jaarschakelklokken

TS-DY2



Code 92675

Productinformatie

- Digitale jaarschakelklok voor DIN-rail montage
- 4 kanalen
- Schakelvermogen 16 A
- Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma
- Dag-, week- en jaarprogramma
- 300 geheugenplaatsen (limieten)
- Functie "cyclus"
- DCF functie
- Functie "impuls"
- Verlicht display
- Functie "data sleutel"
- Functie "timer"
- Functie "kanaal toets"
- Kortste schakelinterval 1 minuut
- Handmatige permanente modus
- Handbediening
- Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen
- Vrije blokprogrammering
- Automatische omschakeling zomertijd
- Bedrijfsuren- en impulsteller
- Beveiliging door PIN-codering

Technische gegevens


| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | (4 TE) 45 x 72 x 58 mm |
| Verbruik: | ca. 2 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving |
| Gangreserve (bij 20 °C): | ca. 6 jaar |
| Omgevingstemperatuur: | -10 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | zelfdovende thermoplast |
| Display-elementen: | Hoogwaardige LC-Display |
| Aansluiting en kabel: | Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen) |
| Schakelvermogen: | 10 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (20ms) = 50 A |
| Contacttype: | opening < 3 mm (μ -contact), Wisselcontact |

Bestelgegevens


| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|--------------|-------|-------|---------------|
| TS-DY2 | | 92675 | 4007529926756 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Code | EAN-Code |
|--------------|-------|-------|---------------|
| TS-ACC-DS1 | | 92684 | 4007529926848 |
| TS-ACC-DS2 | | 92685 | 4007529926855 |
| TS-ACC-FE | | 92683 | 4007529926831 |



Afmetingen 92675



Schakelschema