

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 68x62, Befestigung 47x47




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12732
EAN	4024941127325
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	90mm
Flanschmaß vertikal in mm	68mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	47mm
Bohrlochabstand horizontal in	47mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,106 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941127325
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,106 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941820769
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,16 kg
Volumen	3.750 ccm



4 MB 111

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	68,0	87,0	87,0				
b	62,0	71,0	71,0				
c	47,0	70,0	70,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	8,0	5,5	5,5				
h	46,0	46,0	46,0				
i	50,0	54,0	54,0				
k	-	9,5	9,5				
l	56,0	65,0	72,0				
m	51,0	58,0	64,0				
α	20°	20°	20°				
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm² max	4	4	4				