



Technisches Datenblatt PDF USPG206N



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	48 mm
A1	25 mm
B	30 mm
d	30 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	42,90 mm
H1	17 mm
H2	83 mm
J	60 mm
L	85 mm
L1	25 mm
N	M10 mm
s1	15 mm
S	8 mm
Z	18,50 mm



Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,97 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG206N
Bezeichnung des Lagers	US206G2