

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: null
Modellkennung: DWB66DM50
Jährlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/a
Fluiddynamische Effizienz: 28,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 69,1 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 238 m ³ /h / 368 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 606 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 48 dB / 60 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,26 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DWB66DM50
Jährlicher Energieverbrauch : 48,1 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz: 28,1
Energieeffizienzindex : 55,8
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 421 Pa
Maximaler Luftstrom : 606 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 125,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 3,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 242 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,26 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 60 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564