


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1200/7016 Magazinwagen "GREY EDITION"



Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	450
Ladeflächenhöhe (mm)	206
Gesamtlänge (mm)	1100
Gesamtbreite (mm)	450
Gesamthöhe (mm)	910
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	15
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976612003