



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. TNC to
interface dimensions acc. N to

Components

center contact
outer contact
other metal parts

insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht TNC nach
Steckgesicht N nach

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

IEC 60169-17
IEC 61169-16

Materials / Material

CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
CuSn6
PTFE
Rubber/Dichtung

Finish / Oberfläche

NiP4Au0,1
Cu2Ni5
Cu2Ni5

50 Ω
typ.: 31 dB @ 1 GHz; 30 dB @ 2 GHz;
28 dB @ 3 GHz; 23 dB @ 6 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	09.03.2023	SKH	Gewicht/ weight [g]
				gepr./ appr.	13.03.2023	BJ	
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1				Adapt str TNCm - Nf Adapt str TNCm - Nf			
untst. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Materialnr./ material no.	
- 500000000975				09.03.2023		SKH	
				Ersatz für/ replaces		PDM Nr./ pdm no. 10007582	
				CUG		100123518	
						Maße/ dimensions: mm	
						Original : DIN A4	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

