



Zum exakten Bearbeiten von Kanten und Längsschnitten in Holz, Faserplatten und geeigneten Kunststoffen.

MICRO-Profiliergerät MP 400



Zum Anfasen, Herstellen von Nuten, Absätzen, Radien und anderen Profilen.

Für die Fertigung von Bilderrahmen und zum Austrennen. Ermöglicht auch exaktes Bearbeiten von Kanten und Längsschnitten (im Modellbau z.B. für Türen, Klappen und Gehäuse Teile). Kräftiger, gegen Staub geschützter Motor mit Zahnriemengetriebe. Doppelt kugelgelagerte Welle. Werkzeugaufnahme mit 3-fachgeschlitzten Präzisionsspannzangen (je 1 Stück für 2,4 - 3 und 3,2 mm gehören dazu).

Fräserhöhenverstellung mittels Handrad Stabiler Tisch aus Aluminium mit Längs- und Winkelanschlag sowie Frässchutz. Integrierter Anschluss für Staubabsaugung mit Adapter: passend Für Holz, Faserplatten und Kunststoff. Sauberer Hinterschliff für gute Arbeitsergebnisse und Oberflächenqualität. Hohe Standfestigkeit. Schäfte 3,2 mm. für jeden Haushalts-Staubsauger. Zum Lieferumfang gehören 3 Profilfräser mit Schneiden aus HSS (Nutfräser 3,2 mm, V-Nutfräser und Viertelstabfräser).

Technische Daten:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. 25.000/min. Höhenverstellung mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 U = 1, 1 Teilstrich = 0,05 mm). Frästisch 300 x 150 mm. Gewicht ca. 2,0 kg.

NO 27 050



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video MP 400




3 Profilfräser mit Schneiden aus HSS und 3 Spannzangen gehören zum Lieferumfang.




Das MP 400 ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet. Für sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic.

HSS-Holzprofilfräser


Für Holz und Faserplatten. Sauberer Hinterschliff für gute Arbeitsergebnisse und Oberflächenqualität. Hohe Standfestigkeit. Schäfte 3,2 mm.




NO 29 024
Nutfräser
Ø 3,2 mm



NO 29 026
Nutfräser
Ø 4,8 mm




NO 29 028
Nutfräser
Ø 6,5 mm



NO 29 030
Hohlkehlfräser
Ø 6,4 mm




NO 29 032
V-Nutfräser
Ø 6,5 mm



NO 29 034
Nutmantenform-
fräser
6,5/2,5 mm




NO 29 036
Viertelstab-
fräser
R 3,2 mm



NO 29 038
Falzenform-
fräser
6,4 mm



NO 29 040
Kantenfräser
mit Ansatz
5,0 mm



NO 29 044
Winkelfräser
45°

HSS-Holzprofilfräser-Set, 10-teilig

Je ein: Nutfräser Ø 3,2 - 4,8 und 6,5, Hohlkehlfräser Ø 6,4, V-Nutfräser Ø 6,5, Nutkantenformfräser 6,5/2,5, Viertelstabfräser R 3,2, Falzenformfräser 6,4, Kantenfräser mit Ansatz 5, Winkelfräser 45°. Ordentlich verpackt im Holzkasten.

NO 29 020



Achtung:

Die hier angebotenen Holzprofilfräser dürfen nur mit Arbeitsgeräten, die eine Schutz- oder Führungseinrichtung aufweisen, eingesetzt werden. Zum Beispiel MICRO-Profiliergerät MP 400 oder Oberfräsenvorsatz OFV.