



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais |
| Produkt- oder Komponententyp | Buchse |
| Anordnung der Kontaktklemmen | Gemischt |
| Produktkompatibilität | Steckbares Relais RUM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RE48 mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RE48 mit 1 + 1 Wechslerkontakt(e) Kontakt |
| Stiftform | Zylindrisch |
| Kurzbezeichnung des Geräts | RUZ |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|--|
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 10 A |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | < 250 V |
| Anzugsmoment | < 1 Nm für M3,5 Schrauben |
| Befestigung | Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene) |
| Beschriftung | CE |
| Breite | 38 mm |
| Produktgewicht | 0,054 kg |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Anschlüsse - Klemmen | Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm ² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende |
| Normen | IEC 61984 |
| Produktzertifizierungen | UL CSA |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...55 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht EN/IEC 60529 |
| Durchschlagfestigkeit | 2500 V |

Verpackungseinheiten

| | |
|--------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 0,84 cm |
| VPE 1 Breite | 0,86 cm |
| VPE 1 Länge | 1,46 cm |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Gewicht | 0,005 kg |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 8,4 cm |
| VPE 2 Breite | 8,6 cm |
| VPE 2 Länge | 14,6 cm |
| VPE 2 Gewicht | 629,0 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 200 |
| VPE 3 Höhe | 28,5 cm |
| VPE 3 Breite | 29,9 cm |
| VPE 3 Länge | 39,8 cm |
| VPE 3 Gewicht | 12,58 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Socket

8-Pin Socket

