


Magnetspule VACF-B-B2-7A

Teilenummer: 8030805

FESTO

Anschlussbild Form B, Industriestandard, 48 V AC/50-60 Hz.



Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	Form B nach Industriestandard (11 mm)
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA Stahl
Werkstoffinformation Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer