


22130-304 VARISTAR 19-ZOLL-FACHBODEN, STATIONÄR, 75 KG, RAL 7035, 600 B 700 T



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Statische Traglast 75 kg

St, 1,5-mm

Inkl. Erdung

Breite 495-mm

Zur Montage auf vier 19-Zoll-Winkelprofilen

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Fachboden

Produktfamilie: Varistar

Typ: Verkürzte Tiefe

Material: Stahl

Farbe: Hellgrau

Farbecode: RAL 7035

Höhe: 600 mm

Breite (mm): 495 mm

Tiefe: 800 mm

Länge: 642 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Varistar 19"-Fachboden, stationär, 75 kg.

## ZERTIFIZIERUNGEN



### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.