

Laserliner



VideoScope XL



3,5 m
DOF 3...7 cm

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken – met opnamefunctie

Rev18W49



Camerakop (ø 9 mm) met LED-verlichting

3,5" TFT-kleurendisplay

- De camerakop aan de flexibele leiding zendt de beelden direct naar het LC-display.
- **Probleemlokalisatie:** de camera geeft weer wat zich achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, kabels enz. bevindt - dankzij de LED-verlichting ook onder slechte lichtvoorwaarden.
- **Camerakop en kabel zijn waterdicht**
- **Ideaal voor ontoegankelijke plekken** dankzij kleine meetkop (ø 9 mm)
- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden** dankzij 3,5 m lange camera.
- Krachtige objectverlichting dankzij **4 hoogrendementsleds**
- **Vermindering van externe lichtinvloeden:** contrastrijk LC-display dat ook bij sterke lichtinval een optimale weergave waarborgt.
- **Rotatie:** Het beeld op de monitor kan met behulp van de handmatige beeldrotatie gespiegeld en 180° gedraaid worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

CAMERAKOP ø 9 mm, waterbestendig, IP 68
CAMERAFOCUS F3 cm - F7 cm
BEELDSCHERMTYPE 3,5" TFT-kleurendisplay
RESOLUTIE CAMERA 640 x 480 pixel
RESOLUTIE DISPLAY 320 x 240 pixel
LEDS 5 helderheidsstanden
ZOOM 2-voudige digitale zoom in stappen van 20%
AANSLUITINGEN Micro-SD, Analoge video
LENGTE FLEXIBELE SLANG 3,5 m
VOEDING 4 x AA 1,5 Volt batterijen
ARBEIDSTEMPERATUUR 0 °C ... 45 °C
OPSLAGTEMPERATUUR -10 °C ... 60 °C
GEWICHT (incl. batterijen) 745 g



3,5 m
DOF 3...7 cm

VideoScope Plus
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
175 x 265 x 190 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
VideoScope XL	082.114A	4 021563 703111	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM 2x	4x AA
---------------	-----------------	------------------	-------	----------------	-----------------	----------	------	---------	-------