

Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 40 mm, tastend



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Pilzdrucktaster |
| Ausführung des Produkts | Betätigungs-/Meldeelement |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |
| Produktlinie | Metall, hochglanz, 22 mm |

| Gehäuse | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |

| Betätigungselement | |
|--|------------|
| Funktionsweise des Betätigungselements | tastend |
| Produkterweiterung optional | |
| • Leuchtmittel | Nein |
| Farbe | |
| • des Betätigungselements | grün |
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements | rund |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 40 mm |
| Anzahl der Schaltstellungen | 2 |

| Frontring | |
|-----------|--|
|-----------|--|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | Standard |
| Material des Frontrings | Metall hochglanz |
| Farbe des Frontrings | silber |

Allgemeine technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • NOT-AUS-Funktion • NOT-HALT-Funktion | Nein Nein |
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Schockfestigkeit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 50g / 11 ms |
| Schwingfestigkeit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g |
| Schalzhäufigkeit maximal | 3 600 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • typisch | 10 000 000 |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--|
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |
|---|--|

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|---|---------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm |
| Einbauhöhe | 27,5 mm |
| Einbaubreite | 40 mm |
| Einbautiefe | 24,4 mm |

Approbationen/ Zertifikate

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)

| | |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



| |
|----------|
| Sonstige |
|----------|

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1BD40-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1050-1BD40-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-1BD40-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1BD40-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

04.11.2020