

LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung DC 24 - 48V



Ausführung

Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	LED-Leuchte
Ausführung des Produkts	BW mit Schraubbefestigung
Art des Leuchtmittels	LED

Allgemeine technische Daten

aufgenommene Wirkleistung / des Leuchtmittels	5 W
---	-----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Ein-/Ausschalter	Nein
• Lichtsensor	Ja
• Steckdose	Nein
Produkteigenschaft / magnethaftend	Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Durchgangsverdrahtung	Steckverbindung
---	-----------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	34 mm
Breite	32 mm
Tiefe	34 mm
Länge	351 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 	E E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2201-0B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2201-0B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2201-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>