

**Hymer**

## Mehrzweck-Kombileiter

SC 40

3 x 14 profilierte Sprossen, Holmlänge  
4,11 - 9,72 m

Artikelnummer: 147653



**HYMER**



**10 YEARS WARRANTY**

## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

**3-teilig**

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 14 profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 9,84 m / 6,73 m
- Holmlänge 4,11 - 9,72 m
- Breite 355 - 1200 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 33,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	4,11-9,72 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	9,84 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	6,73 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	3 x 14	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1200 mm	Gewicht	33,4 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehtreiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehtreiter, Traglast 25 kg
231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehtreiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehtreiter, aus Aluminium
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehtreiter, Traglast 150 kg