


ZARGES

Anlegeleiter

Alto L

22 profilierte Sprossen, Holmlänge
6,41 m, aus Leichtmetall

Artikelnummer: 219771



ZARGES Sprossen-Anlegeleiter Alto L

die kompakte Lösung

Anlegeleiter

- 22 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 7,15 m
- Holmlänge 6,41 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 350 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Quertraverse am Holmende
- aus Leichtmetall
- Gewicht 13,2312 kg
- Gemäß DIN EN 131

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Leichtmetall	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Holmlänge	6,41 m	Unterbau	Quertraverse
Arbeitshöhe	7,15 m	Nutzung	einseitig
Sprossen Anzahl	22	klappbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	fahrbar	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Treppengängig	nein
Breite	350 mm	Norm	DIN EN 131
Breite Quertraverse	0,99 m	Gewicht	13,2312 kg