


Hymer Fahrgerüst 8171

Reichhöhe 11,6 m, Gerüsthöhe 10,82 m, 5 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 9,6 m, Bühne Breite x Tiefe 2950 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 231407



HYMER



Fahrgerüst

- Reichhöhe 11,6 m
- Gerüsthöhe 10,82 m
- 5 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 9,6 m, Bühne Breite x Tiefe 2950 x 650 mm
- 10 x 8 Sprossen
- mit wetterfester und rutschsicherer Bühne und HYMER-Lifter zum einfachen Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- seitliches Versetzen auf der Traverse für Arbeiten an der Wand
- mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium









- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 431,4 kg

Technische Details

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Steigtechnik | Gerüst | Unterbau | 4 höhenverstellbare Lenkrollen |
| Gerüsttyp | Fahrgerüst | Bühne belastbar bis | 200 kg |
| Material Gerüst | Aluminium | Gerüst Ausstattung | wetterfeste, rutschsichere Bühne, HYMER-Lifter zum Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen |
| Höhe Gerüst | 10,82 m | Gerüst Funktion | seitliches Versetzen auf der Traverse für Arbeiten an der Wand |
| Standhöhe | 9,6 m | Sicherheitsausstattung Gerüst | umlaufendes Geländer |
| Reichhöhe | 11,6 m | Aufbauart | schnell durch praktische Klickverschlüsse |
| Bühnen Anzahl | 5 | klappbar | nein |
| Breite Bühne | 2950 mm | fahrbar | ja |
| Tiefe Bühne | 650 mm | Geländer | beidseitig |
| Durchstiege | je Bühne 1 Durchstiegs Luke | Norm | gemäß DIN EN 1004 |
| Sprossen Anzahl | 10 x 8 | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe | 800 mm | Gewicht | 431,4 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe |
| 215546 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 221260 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9 |
| 523826 |  | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |