

Lacont Flach-Bodenwanne

Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 123 x 500 x 500 mm, mit herausnehmbarem Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt

Artikelnummer: 239008



Flach-Bodenwanne



- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Auffangvolumen 20 l
- Höhe x Breite x Tiefe 123 x 500 x 500 mm
- belastbar bis 5000 kg/m²
- mit herausnehmbarem Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt







Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Belastbarkeit	5000 kg/m ²
Auffangwannentyp	Flach-Bodenwanne	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	verzinkt
Auffangvolumen	20 l	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material Gitterrost	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü- Zeichen gemäß StawaR	Oberfläche Gitterrost	feuerverzinkt
Höhe	123 mm	unterfahrbar	nein
Breite	500 mm	Modul	Bodenwanne
Tiefe	500 mm	Gewicht	28 kg

Zubehör

239015		Wannenverbinder für Flach-Bodenwanne, Breite x Tiefe 52 x 470 mm, aus Blech sendzimirverzinkt
239023		Auffahrrampe für Flach-Bodenwanne, Breite x Tiefe 450 x 1150 mm, aus Blech mit Tränenblechprofil

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen