

C+P

Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm, 28 Kästen aus Polypropylen in rot und blau, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 6 Ebenen mit Stahlboden und 28 Kästen, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 503006



C+P Flügeltürschrank

mit Top-Sichtlagerkästen

Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm
- 28 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
- Bestückung 16 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm, 12 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 6 Ebenen mit Stahlboden und 28 Kästen
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- mit Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Werkstattsschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1980 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Tiefe	420 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	50 kg	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Sichtlagerkästen	28 Stück	fahrbar	nein
Kasten-Anzahl x Größe	16 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm, 12 x H x B x T 200 x 210 x 350 mm	Garantie	5 Jahre
Material Kasten	Polypropylen	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Kasten	rot und blau	Verriegelung	3-seitig
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Muldengriff
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	91,22 kg
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert		

Zubehör

384183		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in blau
384219		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in gelb
384263		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in grün
384296		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in rot

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz