

## Bauer Späne-Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 530 x 1375 x 670 mm, Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot



Artikelnummer: 528132



## Bauer Späne-Kippmulde

### mit niedriger Bauform

Späne-Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 530 x 1375 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 530 mm
- Inhalt 0,25 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 64 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

## Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

Einfahrtaschenhöhe 55 mm

Inhalt	0,25 m³	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Höhe	530 mm	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Länge	1375 mm	Einfahrbreite	285 mm
Breite	670 mm	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Traglast	300 kg	Ablasshahn	ja
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	530 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Griff	Schiebebügel
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	feuerrot // RAL3000
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Farbe Ausführung	rot
unterfahrbar	ja	Deckel	nein
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	64 kg

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau