

## ZARGES

### Fahrbares Klappgerüst

Standhöhe 0,95 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm, Gerüsthöhe 1,65 m, Breite x Tiefe 750 x 1800 mm, Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte

Artikelnummer: 550475



## ZARGES Klappgerüst

### ohne Aufbaueinheit

Fahrbares Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
- Standhöhe 0,95 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Gerüsthöhe 1,65 m, Breite x Tiefe 750 x 1800 mm
- türgängig
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Breite x Tiefe 850 x 250 mm
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Nutzung beidseitig
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte
- Aufbau: schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und

## Steckverbindungen

- Gerüstgruppe 3
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 39 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Durchstiege	1 Durchstiegsklappe
Gerüsttyp	Klappgerüst	Geländer	nein
Material	Aluminium	Gerüst Funktion	türgängig
Material Gerüst	Aluminium	Nutzung	beidseitig
Material Plattform	Siebdruckplatte	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Höhe Gerüst	1,65 m	klappbar	ja
Standhöhe	0,95 m	fahrbar	ja
Arbeitshöhe	2,95 m	Unterbau	4 Lenkrollen
Breite Bühne	1800 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Tiefe Bühne	600 mm	Aufbauart	schnell und ohne Werkzeug durch einrastende Gelenke und Steckverbindungen
Bühnen Anzahl	1	Gerüstgruppe	3
Breite	750 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Tiefe	1800 mm	Garantie	10 Jahre
Breite geklappt	850 mm	Gewicht	39 kg
Tiefe geklappt	250 mm		

## Dazu passt auch ...

149471		Elektro-Bauseilwinde, Zuglast 80 kg, Bauhöhe 605 mm, Hubhöhe 23 m
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
508418		Verbotsschild, "Zutritt für Unbefugte verboten", Aufkleber, aus Folie, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 148 x 105 mm
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend