

ARCA 304021



Bestellzeichen: ARCA 304021
Artikelnummer: 8120023
Beschreibung: Wandschaltsschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074079343
E-Nummer:
 Finland: 3423120
 Dänemark: 8212091210
 Schweden: 2500113
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:			Auswertung:	
Länge	Breite	Höhe		
mm:	300	400	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:	11.8	15.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C	
Materials:			Elektrische Isolierung: Totally insulated	
Material:	Polycarbonat		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes	
Unterteilfarbe:	RAL 7035		UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:	RAL 7035		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Dichtungsmaterial:	PUR		Zertifikate:	
Temperatur Bereich:			SGS Fimko	
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MPS ARCA 4030	Montageplatte			
MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030	Montageplatte			
DRS ARCA 304015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 304021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 3040	Innentür (Set)			
PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)			

