

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm², AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA


Abbildung zeigt die Variante UK 6-FSI/C

Artikeleigenschaften

- Brückbar mit der festen Brücke FBI ...
- Für die Verwendung von KFZ-Flachsicherungen der Baureihe FSI/C



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 100971
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21.12 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21.232 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Montageart	NS 35/7,5
Farbe	schwarz
Polzahl	1
Überspannungskategorie	III
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Daten

Sicherung	C
-----------	---

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Technische Daten

Elektrische Daten

Art der Sicherung	Flach
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Strom maximal bei Einzelanordnung	30 A (spezielle Anordnungen auf Anfrage)
Spannung Leuchtanzeige	LED rot
Strom Leuchtanzeige	2 A (LED rot)

Maße

Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

CSA	
mm ² /AWG/kcmil	26-8

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Approbationen

Nennstrom IN	30 A
Nennspannung UN	24 V

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	26-8
Nennstrom IN	30 A
Nennspannung UN	300 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	26-8
Nennstrom IN	30 A
Nennspannung UN	300 V

EAC

cULus Recognized	
------------------	--

Zubehör

Zubehör

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 2- 8 - 0202154



Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Einlegebrücke - EB 3- 8 - 0202141



Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau

Einlegebrücke - EB 10- 8 - 0202138



Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau

Einlegebrücke - EB 4- 8 - 0202142



Einlegebrücke, Polzahl: 4, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/UK - 1201442



Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5

Endhalter - E/UK 1 - 1201413



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Klemmenmarker beschriftet

Zackband - ZB 8 CUS - 0825011



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Marker für Klemmen - UC-TM 8 CUS - 0824597



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm

Zackband - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Zackband - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-100, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Marker für Klemmen - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Kennzeichnungskarte - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 8,1 mm

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938


Zubehör

Zackband - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002




Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm

Marker für Klemmen - UC-TM 8 - 0818072



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 - 0828740



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm

Schraubbrücke

Feste Brücke - FBI 2- 8 - 0200020



Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Feste Brücke - FBI 3- 8 - 0200059



Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Feste Brücke - FBI 4- 8 - 0200046



Feste Brücke, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben

Feste Brücke - FBI 10- 8 - 0203263



Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Brücke - ISSBI 10- 8 - 0301534



Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Tragschiene ungelocht, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Tragschiene 35 mm (NS 35)

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Tragschiene, Material: verzinkt, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Tragschiene, Material: verzinkt, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573



Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Trennplatte

Trennplatte - TS-KK 3 - 2770215



Trennplatte, Länge: 14 mm, Breite: 0 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau

Ergänzende Produkte

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Sicherung - SI FORM C 5 A DIN 72581 - 0913692



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellbraun, Nennstrom: 5 A

Sicherung - SI FORM C 10 A DIN 72581 - 0913715



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rot, Nennstrom: 10 A

Sicherung - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: weiß, Nennstrom: 25 A

Sicherung - SI FORM C 20 A DIN 72581 - 0913744



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: gelb, Nennstrom: 20 A

Sicherung - SI FORM C 4 A DIN 72581 - 0913731



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rosa, Nennstrom: 4 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Zubehör

Sicherung - SI FORM C 3 A DIN 72581 - 0913773



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: violett, Nennstrom: 3 A

Sicherung - SI FORM C 30 A DIN 72581 - 0913760



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellgrün, Nennstrom: 30 A

Sicherung - SI FORM C 7,5 A DIN 72581 - 0913702



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: braun, Nennstrom: 7,5 A

Sicherung - SI FORM C 2 A - 0913689



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: grau, Nennstrom: 2 A

Sicherung - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676




Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellblau, Nennstrom: 15 A

Zeichnungen

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED24 - 3001938

Schaltplan



1 = Feste Brücke
2 = Trennscheibe