

# Produktdatenblatt

**3478HUR100P62**

EAN 4031582306361

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Hybridrad "SYNTECH", Radkörper und Lauffläche aus Polyamid, mit elastischem Vollgummikern, dämpfend, Rollenlager, Plattenbefestigung

Rad-Ø	100 mm
Reifenbreite	36 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.696 Kg / daN
Tragfähigkeit	160 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	320 Kg / daN
Härte der Lauffläche	D 75 Shore



**Varianten:**

