

# Produktdatenblatt

## A520POI050L51-8

EAN 4031582317305

Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen.

Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen

**Optional:**

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung POI durch YOI.

Rad-Ø	50 mm
Reifenbreite	7 mm
Rollenbreite	54 mm
Rückenloch	8 mm
Störkreis-Ø	96 mm
Bauhöhe	56 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.052 Kg / daN
Tragfähigkeit	40 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	80 Kg / daN
Störkreisradius	48 mm
Härte der Lauffläche	D 65 Shore



### Varianten:

