



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Ungeachtet des Industriezweigs unterstützt das HyFlex-Indikatorsystem die Auswahl des richtigen Handschuhs für die jeweilige Arbeit.

- Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung.
- Höchste Schnitenschutzstufe (Stufe 5).
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnitenschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).



### Industrien

- Automobilindustrie
- Chemisch

### Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Wartungsarbeiten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Schlosserarbeiten

### Hauptmerkmale

- Wasserbasiertes, umweltfreundliches Verfahren für eine innovative Beschichtung
- Silikon- und DMF-frei
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Der HyFlex 11-425 ist ein Handschuh aus Nahtlosstrickgewebe mit integrierter INTERCEPT-Technologie.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

### Sensibilisatoren


- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine sehr kleine Anzahl von Anwendern ist möglicherweise für diesen Inhaltsstoff im Handschuh sensibilisiert und kann daher reizende und / oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln.

### TECHNOLOGIEN



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Kompatibel mit der REACH-Verordnung

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschennichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-425	Innenhandbeschichtung, Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril, Polyamid, Glasfaser, HPPE, Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel, 12 Beutel in einem Karton

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
Q7001 Torre II,  
Cowansville, QC J2K 2K8, Kanada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 888 267 3551

