

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 7,9 X 360 MM, 100 STÜCK, NATUR

Artikelnummer: 186012

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugerverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 7,9x360 mm, Kabelbaum max. 102 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N



Merkmal	Wert
	unbehandelt
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Farbe	Edelstahl
Ausführung	innenverzahnt
Fluoreszierend	Nein
Halogenfrei	Ja
Befestigungsart	sonstige
Detektierbar	Ja
Transparent	Nein
Breite des Bandes	7,9 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Bandverschluss	Stahlnase
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Bandlänge	360 mm
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Bündeldurchmesser	5 mm - 102 mm
Min. Haltekraft	1200 N
UL-Zulassung	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

UV-stabil nach ASTM D6779

Ja

0.25 mm

GTIN: 4021103860120

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de