

■ Anschlußschlauch, 20 cm, 1/4" AG / Stecknippel  
■ Flexible connection, 20 cm 1/4" male / plug nipple

Art.-Nr.	Beschreibung
95 210	20 cm, NW 8

**UT 3BLR**

**Reinigungslanze**

- Meißelhalter 6-kant 15,0 mm, umrüstbar auf 4-kant 13,0 mm
- Nadelntroster mit Nadeln 3 und 4 mm Ø
- Selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel
- Empfohlener Betriebsdruck 6,3 bar
- Schlagzahl: 2.200 min<sup>-1</sup>**

- Chisel holder hexagonal 15,0 mm changable to square 13,0 mm
- Needle scaler with needles 3 and 4 mm Ø
- Self-locking lever
- Suggested operating pressure 6,3 bar
- Blows per minute: 2.200 min<sup>-1</sup>**

**Zubehör für Reinigungsgeräte**  
Accessories for Long Reach Scrapers



■ Flachmeißel 50 / 100 mm breit  
■ Flat chisel

Art.-Nr.	6-kant	Breite	Nutzlänge
96 041	15 mm	50 mm	160 mm
96 042	15 mm	100 mm	150 mm




■ Spitzmeißel  
■ Moil point

Art.-Nr.	6-kant	Breite	Nutzlänge
96 044	15 mm		260 mm



■ Flachmeißel 24 mm  
■ Flat chisel

Art.-Nr.	6-kant	Breite	Nutzlänge
96 040	15 mm	24 mm	175 mm



■ Delta-Messer gebogen 100 mm  
■ Delta-chisel bent

Art.-Nr.	6-kant	Breite	Nutzlänge
96 043	15 mm	100 mm	180 mm



■ Schaber komplett 200 / 300 mm  
■ Scraper complete

Art.-Nr.	6-kant	Breite	Nutzlänge
96 050	15 mm	200 mm	200 mm
96 052	15 mm	300 mm	200 mm



■ Schaberblätter / auswechselbar  
■ Scraper blades / changeable

Art.-Nr.	Breite	Beschreibung
96 051	200 mm	5 Stück im Set
96 053	300 mm	4 Stück im Set

**Technische Details**  
Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min <sup>-1</sup>	mm	mm	kg	l/s	Zoll	dB (A)
UT 3BLR2	94 401	2.200	39	740	3,7	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR4	94 402	2.200	39	1.100	4,9	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR4 leicht	94 412	2.200	39	1.100	3,1	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR5	94 403	2.200	39	1.400	5,5	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR5 leicht	94 413	2.200	39	1.400	3,4	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR6	94 404	2.200	39	1.710	6,1	2,1	R 1/4	92,0
UT 3BLR6 leicht	94 414	2.200	39	1.710	4,2	2,1	R 1/4	92,0