

**Artikelnummer:** 124284

**Kurzbeschreibung:** Transportroller Wagner MM 1331, in lengte verstelbaar van 587-857 mm, draagvermogen 200 kg, met grijpgat



**Langbeschreibung:** Transportroller Wagner MM 1331, in lengte verstelbaar van 587-857 mm, draagvermogen 200 kg, met grijpgat. Door zijn extreem hoge robuustheid is de MM 1331 transportwagen van Wagner bijzonder geschikt voor het snelle en veilige transport van zware lasten. Het heeft een draagvermogen tot 200 kg. Het laadvlak van de transportrol bestaat uit een 18 mm dikke, vormvaste multiplexplaat. Hiervoor werd FSC-®-gecertificeerd berkenhout gebruikt. Dankzij een verstelbaar en fixeerbaar uittrekbaar element kan de laadruimte ook individueel worden aangepast aan de lengte van de getransporteerde goederen in het bereik van 587-857 mm. De 4 zware zwenkwielen bestaan uit hoogwaardig massief rubber en stalen velgen en zorgen ervoor dat het transportwiel, dat de "German Design Award 2018" heeft gewonnen, op alle zachte, robuuste vloeren met maximale mobiliteit kan worden gebruikt. Bovendien is er een praktische ergonomische handgreep in de multiplexplaat ingebouwd die het gemakkelijk maakt om van positie te veranderen. Wij bieden u 3 jaar garantie op de MM 1331 natuurbeige transportrol van Wagner. **Hint:** Deze transport scooter is niet geschikt voor het vervoer van personen. **Meer details:**- Uiterst robuust en ideaal geschikt voor het transport van zware lasten- Met 587-857 mm uitschuifbaar laadvlak, bestaande uit vormvast en 18 mm dikke multiplexplaat van FSC-®-gecertificeerd berkenhout. Met 4 zware polyamide-zwenkwielen voor optimale mobiliteit op alle zachte, robuuste vloeren- Inclusief ergonomische draagbeugel voor bijzonder eenvoudig transport- Bekroond met de "German Design Award 2018".- Draagvermogen: tot 200 kg.- Broodjesdiameter: 75 mm- Totale hoogte: 110 mm- kleur: natuurlijk beige- Afmetingen transportrol: L 587-857 x L 587-857 x B 290 x H 110 mm- gewicht: 4.240 kg- Garantie: 3 jaar

