

Artikelnummer: 96728

Kurzbeschreibung: Tafelwagen, 2 legplanken, tot 500 kg, TPE-banden, gentiaanblauw gepoedercoat staal RAL 5010, L 1200 x B 800 mm, L 1200 x B



Langbeschreibung: Tafelwagen, 2 legplanken, tot 500 kg, TPE-banden, gentiaanblauw gepoedercoat staal RAL 5010, verschillende uitvoeringen Laadplatform: Deze uiterst stabiele en robuuste tafelwagen met twee legborden maakt het mogelijk om professioneel goederen met een totaalgewicht tot 500 kg te vervoeren in het magazijn, de werkplaats en het kantoor. De laadvloeren waren gemaakt van zeer sterke MDF-platen, die aan beide zijden met een aantrekkelijke beukenhouten afwerking werden bekleed. Het bovenste niveau is 800 mm hoog, het onderste niveau 260 mm hoog. Het frame van de in Duitsland geproduceerde transportwagen bestaat uit vast gelaste en dus buitengewoon stabiele stalen buizen. Bovendien werd het frame gepoedercoat in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010), waardoor het zeer corrosie- en stootvast is. Speciale afwerkingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. De handgreep van de trolley bevindt zich op een hoogte van 1000 mm en zorgt voor een comfortabele bediening, terwijl de TPE-banden met diepgroefkogellagers zorgen voor een snelle verplaatsing. Dit wordt ook gewaarborgd door de twee bokwielen en de twee zwenkwielen. Deze zijn uitgerust met wielstoppen volgens de EN 1757-3 norm voor de veiligheid van industriële trucks. De tafelwagen wordt geleverd met 10 jaar garantie en wordt volledig gemonteerd geleverd. Kies tussen verschillende varianten met betrekking tot de grootte van de laadruimte.

- Informatie over de legplanken:**
 - 2 legplanken van MDF-planken met een hoge sterkte
 - Tweezijdig gecoat in beukenstructuur
 - Plankenhoogte: boven 800 mm, onder 260 mm
 - Totale hefcapaciteit: tot 500 kg
 - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met betrekking tot de afmetingen van de laadruimte
- Frameconstructie en wielen:**
 - Robuuste stalen buis, stevig gelast en daardoor uiterst stabiel
 - Bijzonder corrosiebestendig en extreem stootvast
 - Hoogwaardige poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010)
 - Handgreep in 1000 mm hoogte
 - Verticale stang
 - 2 vaste en 2 zwenkwielen, waarvan zwenkwielen met wielblokkering volgens de norm EN 1757-3
 - TPE-banden, a^m 200 x B 50 mm, met diepgroefkogellagering
- Doel:**
 - Praktische transporthulp in magazijnen, werkplaatsen en kantoren
 - Ondersteunt de goederenlogistiek
- Meer details:**
 - Levering reeds volledig geassembleerd
 - Speciaal schilderwerk (andere kleur) mogelijk op aanvraag
 - Gemaakt in Duitsland
 - 10 jaar garantie

