



### Thermic 5 H


POWERED by  
**HONDA**

#### Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0048 Düsentyp 035



- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m



#### Sonderzubehör

- 6.608.0007 Hochdruck-Schlauchtrommel (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5.012.0319 Ansaugschlauch mit Rückschlagventil



#### Ausgestattet mit:

- Drei keramikbeschichteten Kolben, axialem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl. 5 PS **Honda** GP 160 Motor für bleifreies Benzin.
- Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugung mit externer Ansaug-Sonde.
- Druckregler • Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).
- Ansaugschlauch mit Rückschlagventil (**Sonderzubehör**).
- Stahlrahmen.
- Schlauchhalter.
- Düsenhalterung.

#### Thermic 5H

Art.-Nr.	8.601.0107
Betriebsdruck	160 bar - 2320 psi
Durchsatz	570 l/h - 2,51 GPM
Motor Typ/PS	Honda GP 160/5
Pumpen-Typ/U/min	TPBH4/3000 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	70x59x97cm / 37 Kg - 81 lbs