



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal 	4 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal 	50 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal 	50 mm ²
Abisolierlänge	18 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig 	<= 10 mm ² : 6.2 Nm
<ul style="list-style-type: none"> • mehrdrätig 	<= 10 mm ² : 6.2 Nm, <= 35 mm ² : 8.5 Nm, >35 mm ² : 14 Nm

- feindrätig

<= 10 mm²: 6.2 Nm,
 <= 35 mm²: 8.5 Nm,
 >35 mm²: 14 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.7 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal • für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal • für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 1/0 AWG 14 AWG 1/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig • mehrdrätig • feindrätig 	<= 10 AWG: 55 lb-in <= 8 AWG: 55 lb-in, <= 2 AWG: 75 lb-in, >2 AWG: 125 lb-in <= 8 AWG: 55 lb-in, <= 2 AWG: 75 lb-in, >2 AWG: 123.9 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



UL



RCM



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9143-0JD11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9143-0JD11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9143-0JD11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

28.08.2017