

Artikelnummer: 96728

Kurzbeschreibung: Tischwagen, 2 Etagen, bis 500 kg, TPE-Bereifung, Stahl pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, L 1200 x B 800 mm

Langbeschreibung: Tischwagen, 2 Etagen, bis 500 kg, TPE-Bereifung, Stahl pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, div. Varianten Ladefläche: Dieser extrem stabile Tischwagen ermöglicht mit seinen beiden Etagenflächen den professionellen Transport von Waren und Gütern mit einem Gesamtgewicht von bis zu 500 kg in Lager, Werkstatt und Büro. Die Ladeflächen wurden aus hochfesten MDF-Platten gefertigt, welche beidseitig mit einem attraktiven Buche-Dekor beschichtet wurden. Die obere Etagenfläche befindet sich in



800 mm Höhe, die untere Fläche in 260 mm Höhe. Der Gestellrahmen des in Deutschland hergestellten Transportwagens besteht aus fest verschweißtem und somit ausserordentlich stabilem Stahlrohr. Zudem wurde der Rahmen in der Farbgebung Enzianblau (RAL 5010) hochwertig pulverbeschichtet, wodurch er sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie Schlagfestigkeit auszeichnet. Sonder-Lackierungen sind auf Anfrage möglich. Der Wagengriff befindet sich in 1000 mm Höhe und sorgt für ein bequemes Handling, die TPE-Bereifung mit Rillenkugellager für den zügigen Standortwechsel. Hierfür sorgen ebenfalls die beiden Bockrollen sowie die beiden Lenkrollen. Diese sind mit Radfeststellern gemäß der Norm EN 1757-3 zur Sicherheit von Flurförderzeugen ausgestattet. Der Tischwagen ist mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehen und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Wählen Sie zwischen verschiedenen Varianten bezüglich der Ladeflächengröße. Etagenflächen: 2 Etagenflächen aus hochfesten MDF-Platten beidseitig in Buche-Dekor beschichtet. Etagenhöhe: oben 800 mm, unten 260 mm. Gesamttragkraft: bis zu 500 kg. In unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Ladeflächengröße erhältlich. Rahmenkonstruktion und Bereifung: Robustes Stahlrohr, fest verschweißtem und somit extrem stabil. Besonders korrosionsbeständig und ausgesprochen schlagfest. Hochwertig pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Griff in 1000 mm Höhe. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon die Lenkrollen mit Radfeststellern gemäß der Norm EN 1757-3. TPE-Bereifung a'Ëœ 200 x B 50 mm, mit Rillenkugellager. Einsatzzweck: Praktische Transporthilfe in Lager, Werkstatt und Büro. Unterstützt die Warenlogistik. Weitere Details: Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert. Sonder-Lackierungen auf Anfrage möglich. Made in Germany. 10 Jahre Garantie.

EAN/GTIN: 4250448501744