



Technisches Datenblatt

Artnr.	HVT-09
Japan-Code	CB7-A, 66006-70
Nennspannung	12V
Nennkapazität	8 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	170 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01Kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	137 x 76 x 134 mm
Schaltung	1
	
Technologie	Verschlossene AGM mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden absolut wartungsfrei
Polausführung	B
	
Bodenleiste	-

