

# VIVOTEK AE-238 Außengehäuse, 24V AC Einspeisung, IP66, IK10, beheizt

<b>Artikelnummer</b>	21.19.1900
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	AE-238
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4712123677064

**VIVOTEK**



## VIVOTEKs Außengehäuse schützt Ihre Investition vor Regen, Staub und Vandalismus!

- Wetterfestes Gehäuse erfüllt IP68-Schutzklasse
- Aluminiumgussgehäuse vandalismusgeschützt nach IK10-Schutzklasse
- Fenster beheizt und mit Entlüftung
- 24VAC/VDC Eingangsleistung
- PoE Power Budget max. 30W
- Optionale Infrarotscheinwerfer (VAIR Illuminator)

### Unterstützte Kameras

- Alle VIVOTEK Box-Kameras

### Unterstützte Zubehörteile

- Deckenhalterung: AM-11F
- Standfuß: AM-811
- Masthalterung: AM-314, AM-315
- Montage-Box: AA-351, AA-352

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Outdoor Kameragehäuse

Lieferumfang	Schrauben, Schraubschlüssel, Kurzanleitung
Schutzklasse	IP66 / IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~ 65°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Technische Besonderheiten	24V AC (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht	2166.45 g
Verpackungshöhe	210 mm
Verpackungsbreite	310 mm
Verpackungstiefe	540 mm
Paketgewicht	4.554 kg