


VALUE PoE++ 2,5 Gigabit Ethernet Switch, 8 Ports + Uplink (SFP+)

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.1189 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1189 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049628885 |



2,5 Gigabit Ethernet Switch mit 8 Ports (davon 4 Ports PoE++ und 4 Ports PoE+) und 1 Uplink Port (für einen SFP+) für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.

Der Switch kann für kleinere Netzwerke als Zentral-Switch ebenso eingesetzt werden wie für große Netzwerke im Randbereich (Access Layer).

- 8x 2,5 Gbit/s Ports, 1x 10G (SFP+) Uplink
- Unterstützt auf 4 Ports IEEE802.3bt (PoE++) mit bis zu 90W Ausgangsleistung je Port und mit 4 Ports IEEE802.3af/at (PoE+) mit bis zu 30W Ausgangsleistung je Port; der Gesamtverbrauch des Switches ist auf insgesamt 150 Watt limitiert.
- Alle Ports verfügen über bis zu 6kV Blitzschutz und sind gegen Überspannung und Überstrom gesichert
- Unterstützt VLAN, QoS und PoE-Erkennung (erkennt automatisch den stromführenden Anschluss, erkennt ein totes Gerät und startet das Gerät nach einem Stromausfall neu)
- Nicht blockierende Switch-Architektur, alle Ports unterstützen Wire Speed Weiterleitung
- Plug & Play
- Store-and-Forward Switching
- Status LEDs (Power, PoE, Link/Act)
- Metallgehäuse
- MAC-Tabellengröße: 4K

| | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Switches |
| Produkttyp | PoE Gigabit Switch |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Switch, Stromnetzkabel, Betriebsanleitung |
| Netzwerkstandard | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN (Mbit/s) | 10/100/1000/2500 |
| Anzahl Ports gesamt | 9 |
| 2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45 | 8 |
| Gigabit Ethernet Ports Fiber | 1 |
| Freie Slots für SFPs | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Max. PoE- Ausgangsleistung pro Port | 90 W |
| Max. PoE- Ausgangsleistung (gesamt) | 150 W |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x 282 x 180 mm |
| Netzteil (extern/intern) | extern |
| Netzanschluss | Kaltgeräte-Anschluss |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 282 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 1115.5 g |
| Verpackungshöhe | 60 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 320 mm |

Paketgewicht

2 kg