

## Bauer

### Gasflaschen-Depot

GFC-E/T

für 16 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2170 x 1085 x 1140 mm, mit geschlossenem Dach, mit Boden aus Tränenblech, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 222478



## Bauer Gasflaschen-Depot GFC-E/T

### mit Boden aus Tränenblech

Gasflaschen-Depot

- zur Lagerung im Freien
- für 16 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2170 x 1085 x 1140 mm
- mit Einfahrtaschen
- mit geschlossenem Dach
- mit Boden aus Tränenblech
- mit Flügeltür
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Dach	geschlossen
Containertyp	Gasflaschen-Depot	Türtyp	Flügeltür
Lagerort	im Freien	Material	Stahl

Kapazität	16 Gasflaschen	Oberfläche	verzinkt
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm m	16 Stück	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Höhe	2170 mm	Anlieferung	fertig montiert
Breite	1085 mm	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Tiefe	1140 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Container Ausstattung	Einfahrtaschen	Gewicht	210 kg
Boden Ausführung	Tränenblechboden		

## Zubehör

222496		Gasflaschenhalter, passend für Flaschen-Ø 230 mm, mit Sicherungskette
222497		Rampe für Gasflaschen-Depot, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung