


WSM

Fahrrad-Anlehnbügel

Höhe x Länge x Tiefe 845 x 2160 x 710 mm, 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz



Artikelnummer: 240195

Fahrrad-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 845 x 2160 x 710 mm
- 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 540 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz
- Befestigung mit Bodenmontagewinkel
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Zweiradständertyp	Fahrrad-Anlehnbügel	Befestigungsart	Bodenmontagewinkel
Höhe	845 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	2160 mm	Werbefläche	nein

Tiefe	710 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Durchmesser Rohr	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 4	Farbe Ständer	silber
Nutzung	beidseitig	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	540 mm	Gewicht	55 kg
Ständer Ausstattung	Stahlösen, Kunststoffummantelung		