



Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 120 kg

Mit eingeschweißten Böden und schalldämmenden Antidröhnmatte. Radausstattung wahlweise verzinkt oder rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.



- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden 80 kg
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststellern
- Abbildung zeigt verzinkte Radausstattung

Ladefläche L x B mm	600 x 400		800 x 500			
Gesamt L x B mm	700 x 500		900 x 600			
Etagen	2	3	2	3	4	5
Höhe mm	950	950	950	950	1290	1290
Etagenabstand mm	585	275	585	275	285	205
verzinkte	203172	203173	203174	203175	203177	203178
Radausstattung	---	---	---	---	---	---
rostfreie	530451	530452	530453	530454	530455	530457
Radausstattung	---	---	---	---	---	---



Direkt mitbestellen

Besteckbehälter

- Einhängbar
 - H x B x T 150 x 325 x 176 mm
- 501942 ---



Edelstahl-Etagenwagen

Traglast bis 200 kg

Mit eingeschweißten Böden und schalldämmenden Antidröhnmatte. Radausstattung standardmäßig verzinkt oder gegen Aufpreis rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden siehe Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern



1



[1] Standard-Ausführung

- Traglast pro Boden 40 kg



[2] Schwere Ausführung

- Geschlossener Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen am Fahrgestell
- Traglast pro Boden 60 kg



[3] Abräumwagen

- Mit dreiseitiger Schürze, 90 mm hoch
- Traglast pro Boden 40 kg

Ladefläche L x B mm	1000 x 600			
Gesamt L x B mm	1095 x 695			
Etagen	2	3	4	5
Höhe leicht / schwer mm	960 / 1023	960 / 1023	1273 / 1336	1586 / 1649
Etagenabstand mm	591	278	278	278
Traglast max. kg	80 / 120	120 / 180	150 / 200	150 / 200
[1] Standard Ausführung	587282	587293	587307	587318
	---	---	---	---
[2] Schwere Ausführung	587635	587646	587657	587668
	---	---	---	---
[3] Abräumwagen	587329	587351	-	-
	---	---	---	---



Direkt mitbestellen

Besteckbehälter

- Einhängbar
- H x B x T 150 x 325 x 176 mm

501943

203717

Rostfreie Radausstattung

- Gem. DIN 18867 Teil 8
- Aufpreis