

## Halogenglühlampe 8x30mm, G4 12V 5W transversal

Artikel-Nr. 42400

Lampenleistung:	5 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Lichtstrom:	60 lm
Sockel:	G4
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet.

Energieeffizienzklasse: B  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 6

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:05



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.