



NUMINOS® CL PHASE L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz
4000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® CL PHASE L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2620 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004335
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	34
Anzahl Leuchten an LS C16A	58
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	2620 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791825	
--------	---

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Bruttogewicht	1.26 kg
BIG WHITE Seite	105